

## FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP55, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2556970000</a>
Típus	FF 67 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567595
Qty.	1 Stück

## FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	157 mm	Mélység (coll)	6,181 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12,598 inch
Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12,598 inch
Nettó tömeg	3 700 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

## General data

Biztosíték	6 A		
Csatlakozás típusa	Rugós érintkező		
EMC változat	No		
Fan type	Roof fan		
Felszerelés típusa	Felpattintható		
Filter class	G 4		
Height of installation cut-outs	291 mm		
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	névleges	140 W	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	névleges	197 W	
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Volume flow	925 m³/h	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Volume flow	950 m³/h	
MTBF	40 000 h		
Mounting depth	150 mm		
Mounting height	7 mm		
Méret	6		
Noise emission	66 dB(A)		
Névleges AC feszültség	230 V		
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%		
Protection class (UL)	Type 12		
Szín	szürke		
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Volume flow	570 m³/h	
	Exhaust filter	IP55	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Volume flow	625 m³/h	
	Exhaust filter	IP55	
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	925 m³/h		
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	950 m³/h		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
UV-álló	Igen		
Width of installation cut-outs	291 mm		
With filter	Igen		
With protective cover	Igen		
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Áramerősség	0,62 A	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Áramerősség	0,86 A	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C		

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF 67 55/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Graph



### Graph



## FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

## Általános rendelési adatok

Típus	EF 60 55 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557240000</a>	Exhaust filter, IP55, fekete
GTIN (EAN)	4050118567878	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 60 54 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557220000</a>	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118567854	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 60 54 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557210000</a>	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118567847	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 60 55 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557230000</a>	Exhaust filter, IP55, szürke
GTIN (EAN)	4050118567861	
Qty.	1 Stück	

## Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 6X 55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557050000</a>	Filter mat, IP55, fehér
GTIN (EAN)	4050118567687	
Qty.	5 Stück	
Típus	FF-FIMT 6X 54	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8567310000</a>	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118576955	
Qty.	5 Stück	