

FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP55, серый
Номер для заказа	2556970000
Тип	FF 67 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567595
Кол.	1 Шт.

FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	157 мм	Глубина (дюймов)	6,181 inch
Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Ширина	320 мм	Ширина (в дюймах)	12,598 inch
Масса нетто	3 700 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	40 000 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Пружинный контакт	
Высота установочных вырезов	291 мм	
Исполнение ЭМС	Нет	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	7 мм	
Монтажная глубина	150 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	140 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	197 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Номинальное напряжение перем. тока	230 V	
Объемный расход с выпускным филь- тром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	570 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	625 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
Объемный расход, свободное выдува- ние	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	925 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	950 m³/h
Объемный расход, свободное выдува- ние при 50 Гц	925 m³/h	
Объемный расход, свободное выдува- ние при 60 Гц	950 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,62 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,86 A
Предохранитель	6 A	
С защитной крышкой	Да	

Дата создания 10 мая 2024 г. 5:03:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

С фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Тип вентилятора	Вентилятор крыши
Типоразмер	6
Уровень шума	66 dB(A)
Устойчивый к УФ-лучам	Да
Цветовой код	серый
Ширина установочных вырезов	291 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format


FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Graph



Graph



FF 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Выпускной фильтр



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Тип	EF 60 54 GY	Исполнение
Номер для заказа	2557210000	Выпускной фильтр, IP54, серый
GTIN (EAN)	4050118567847	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF 60 55 GY	Исполнение
Номер для заказа	2557230000	Выпускной фильтр, IP55, серый
GTIN (EAN)	4050118567861	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF 60 54 BK	Исполнение
Номер для заказа	2557220000	Выпускной фильтр, IP54, черный
GTIN (EAN)	4050118567854	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF 60 55 BK	Исполнение
Номер для заказа	2557240000	Выпускной фильтр, IP55, черный
GTIN (EAN)	4050118567878	
Кол.	1 Шт.	

Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 6X 55	Исполнение
Номер для заказа	2557050000	Плоский фильтр, IP55, белый
GTIN (EAN)	4050118567687	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FF-FIMT 6X 54	Исполнение
Номер для заказа	2557310000	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118576955	
Кол.	5 Шт.	