

## FF-SL 65 55/230V GY


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Optimális kialakítás kompakt szekrényekhez, amelyekben kevés hely áll rendelkezésre. Az IP55-ös védelmi szintnek és az UV-álló műanyagnak köszönhetően beltéri és kültéri használatra egyaránt ideális.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP55, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2557000000</a>
Típus	FF-SL 65 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567632
Qty.	1 Stück
Rendelésre álló egység	2023-11-10

## FF-SL 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	131 mm	Mélység (coll)	5,157 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12,598 inch
Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12,598 inch
Nettó tömeg	3 300 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

## General data

Biztosíték	6 A	
Csatlakozás típusa	Csatlakozósáv	
EMC változat	No	
Fan type	Shelf	
Felszerelés típusa	Felpattintható	
Filter class	G 4	
Height of installation cut-outs	291 mm	
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz
	névleges	64 W
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	névleges	80 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	500 m³/h
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	550 m³/h
MTBF	40 000 h	
Mounting depth	124 mm	
Mounting height	7 mm	
Méret	6	
Noise emission	54 dB(A)	
Névleges AC feszültség	230 V	
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%	
Protection class (UL)	Type 12	
Szín	szürke	
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	345 m³/h
	Exhaust filter	IP55
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	423 m³/h
	Exhaust filter	IP55
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	500 m³/h	
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	550 m³/h	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
UV-álló	Igen	
Width of installation cut-outs	291 mm	
With filter	Igen	
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Áramerősség	0,29 A
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Áramerősség	0,35 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C	

## FF-SL 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9,1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF-SL 65 55/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Graph



### Graph



## FF-SL 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

## Általános rendelési adatok

Típus	EF-EMC 60 54 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557700000</a>	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118568349	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF-EMC 60 55 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557720000</a>	Exhaust filter, IP55, fekete
GTIN (EAN)	4050118568363	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF-EMC 60 54 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557690000</a>	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118568332	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF-EMC 60 55 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557710000</a>	Exhaust filter, IP55, szürke
GTIN (EAN)	4050118568356	
Qty.	1 Stück	

## Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 6X 55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557050000</a>	Filter mat, IP55, fehér
GTIN (EAN)	4050118567687	
Qty.	5 Stück	
Típus	FF-FIMT 6X 54	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8567310000</a>	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118576955	
Qty.	5 Stück	