

## FF-SL 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diseño optimizado para armarios compactos en los que el espacio es un bien preciado. Sistema apto para la utilización en interiores y exteriores gracias a la protección de clase IP55 y a al uso de plástico resistente a los rayos UV.

## Datos generales para pedido

Versión	Ventilador de filtro, IP55, negro
Código	<a href="#">2557010000</a>
Tipo	FF-SL 65 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567649
Cantidad	1 Pieza
Disponible hasta	2023-11-10

## FF-SL 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	131 mm	Profundidad (pulgadas)	5,157 inch
Altura	320 mm	Altura (pulgadas)	12,598 inch
Anchura	320 mm	Anchura (pulgadas)	12,598 inch
Peso neto	3.300 g		

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...55 °C
----------------------------------	-------------

## Datos generales

Alimentación	Frecuencia de la red	50 Hz
	nominal	64 W
	Frecuencia de la red	60 Hz
	nominal	80 W
Altura de la sección de instalación	291 mm	
Altura de montaje	7 mm	
Anchura de la sección de instalación	291 mm	
Clase de filtro	G 4	
Color	negro	
Con filtro	Sí	
Consumo de corriente	Frecuencia de la red	50 Hz
	Corriente	0,29 A
	Frecuencia de la red	60 Hz
	Corriente	0,35 A
Emisión de ruido	54 dB(A)	
Flujo de volumen con filtro de salida	Frecuencia de la red	50 Hz
	Caudal volumétrico	345 m³/h
	Filtro de salida	IP55
	Frecuencia de la red	60 Hz
	Caudal volumétrico	423 m³/h
	Filtro de salida	IP55
Flujo de volumen, soplado libre	Frecuencia de la red	50 Hz
	Caudal volumétrico	500 m³/h
	Frecuencia de la red	60 Hz
	Caudal volumétrico	550 m³/h
Flujo de volumen, soplado libre a 50 Hz	500 m³/h	
Flujo de volumen, soplado libre a 60 Hz	550 m³/h	
Fusible	6 A	
Gama de temperaturas de servicio	-40...55 °C	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Grupo	6	
MTBF	40.000 h	
Profundidad de montaje	124 mm	
Tensión nominal	230 V AC ± 10%	
Tensión nominal AC	230 V	
Tipo de conexión	Regleta de bornes	
Tipo de montaje	enclavado	
Tipo de protección (UL)	Type 12	
Tipo de ventilador	Estante	
UV resistente	Sí	
Versión EMV	No	

## FF-SL 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E252704

## Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentación del usuario	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF-SL 65 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Graph



### Graph



## FF-SL 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Filtro de salida



La estera de filtro acanalada de la versión IP 55 prolonga la vida útil en hasta un 300% en comparación con las esteras de filtro convencionales. Detalles como, por ejemplo, la cubierta plana funcional, permiten el cambio del filtro rápido y sin herramientas de la estera del filtro, lo que reporta un ahorro de tiempo y dinero.

## Datos generales para pedido

Tipo	EF-EMC 60 54 BK	Versión
Código	<a href="#">2557700000</a>	Filtro de salida, IP54, negro
GTIN (EAN)	4050118568349	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EF-EMC 60 55 BK	Versión
Código	<a href="#">2557720000</a>	Filtro de salida, IP55, negro
GTIN (EAN)	4050118568363	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EF-EMC 60 54 GY	Versión
Código	<a href="#">2557690000</a>	Filtro de salida, IP54, gris
GTIN (EAN)	4050118568332	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EF-EMC 60 55 GY	Versión
Código	<a href="#">2557710000</a>	Filtro de salida, IP55, gris
GTIN (EAN)	4050118568356	
Cantidad	1 Pieza	

## Ventilador de filtro



Los ventiladores de filtro combinan una refrigeración de armario segura y rentable gracias al bajo consumo energético con el máximo flujo de aire. La estera de filtro acanalada de la versión IP 55 prolonga la vida útil en hasta un 300% en comparación con las esteras de filtro convencionales.

## Datos generales para pedido

Tipo	FF-FIMT 6X 55	Versión
Código	<a href="#">2557050000</a>	Estera de filtro, IP55, blanco
GTIN (EAN)	4050118567687	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	FF-FIMT 6X 54	Versión
Código	<a href="#">2567310000</a>	Estera de filtro, IP54, blanco
GTIN (EAN)	4050118576955	
Cantidad	5 Pieza	