


FF-SL 67 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Optimerad konstruktion för kompakta skåp där utrymmet är begränsat. Lämpligt för inom- och utomhusanvändning tack vare IP55-skydd och användning av UV-resistent plast.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Filterfläkt, IP55, grå |
| Art.nr. | 2557030000 |
| Typ | FF-SL 67 55/230V GY |
| GTIN (EAN) | 4050118567663 |
| Förp. | 1 Stück |
| Tillgänglig till | 2023-11-10 |

FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 131 mm | Byggdjup (tum) | 5,157 inch |
| Höjd | 320 mm | Bygghöjd (tum) | 12,598 inch |
| Bredd | 320 mm | Byggbredd (tum) | 12,598 inch |
| Nettovikt | 4 050 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...55 °C |
|---------------------------------|-------------|

Allmänna data

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Anslutningstyp | Plintblock | |
| Bredd på montageurtag | 291 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | |
| Byggstorlek | 6 | |
| EMC-utförande | Nej | |
| Effekt | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | nominell | 115 W |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | nominell | 165 W |
| Filterklass | G 4 | |
| Fläkttyp | Hylla | |
| Flöde, friblåsande vid 50 Hz | 705 m³/h | |
| Flöde, friblåsande vid 60 Hz | 725 m³/h | |
| Flödesvolym med avluftsfilter | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | Volume flow | 530 m³/h |
| | Exhaust filter | IP55 |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | Volume flow | 580 m³/h |
| | Exhaust filter | IP55 |
| Färgkod | grå | |
| Höjd på montageurtag | 291 mm | |
| Ljudnivå | 66 dB(A) | |
| MTBF | 40 000 h | |
| Med filter | Ja | |
| Montagehöjd | 7 mm | |
| Monteringsdjup | 124 mm | |
| Monteringstyp | ihakad | |
| Märkspänning | 230 V AC ± 10% | |
| Märkspänning AC | 230 V | |
| Nuvarande strömförbrukning | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | Ström | 0,51 A |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | Ström | 0,7 A |
| Skyddsklass (UL) | Type 12 | |
| Säkring | 6 A | |
| Temperaturområde för användning | -40...55 °C | |
| UV-beständig | Ja | |
| Volymflöde, fritt flöde | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | Volume flow | 705 m³/h |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | Volume flow | 725 m³/h |

FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000320 | ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 8.0 | EC000320 | ETIM 9.0 | EC000320 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 | | |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E252704 |

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | EU Declaration of Conformity |
| Användardokumentation | Installation- and operating instructions |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |


FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Graph



Graph



FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Avluftsfilter



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | EF-EMC 60 54 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557700000 | Avluftsfilter, IP54, svart |
| GTIN (EAN) | 4050118568349 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | EF-EMC 60 55 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557720000 | Avluftsfilter, IP55, svart |
| GTIN (EAN) | 4050118568363 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | EF-EMC 60 54 GY | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557690000 | Avluftsfilter, IP54, grå |
| GTIN (EAN) | 4050118568332 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | EF-EMC 60 55 GY | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557710000 | Avluftsfilter, IP55, grå |
| GTIN (EAN) | 4050118568356 | |
| Förp. | 1 Stück | |

Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | FF-FIMT 6X 55 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557050000 | Filtermatta, IP55, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118567687 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | FF-FIMT 6X 54 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2567310000 | Filtermatta, IP54, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118576955 | |
| Förp. | 5 Stück | |