

FF-SL 67 55/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптимизированная конструкция для компактных электрошкафов, устанавливаемых в ограниченных местах. Для использования внутри и вне помещений благодаря классу защиты IP55 и использованию пластмассы, устойчивой к ультрафиолетовому излучению.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Исполнение | Вентилятор с фильтром, IP55, черный |
| Номер для заказа | 2557040000 |
| Тип | FF-SL 67 55/230V BK |
| GTIN (EAN) | 4050118567670 |
| Кол. | 1 Шт. |
| Доступно до | 2023-11-10 |

FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 131 мм | Глубина (дюймов) | 5,157 inch |
| Высота | 320 мм | Высота (в дюймах) | 12,598 inch |
| Ширина | 320 мм | Ширина (в дюймах) | 12,598 inch |
| Масса нетто | 4 050 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
|--------------------------------|-------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000320 | ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 8.0 | EC000320 | ETIM 9.0 | EC000320 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 | | |

Общие данные

| | | |
|--|----------------------|----------|
| MTBF | 40 000 h | |
| Вид монтажа | зафиксированный | |
| Вид соединения | Клеммный блок | |
| Высота установочных вырезов | 291 мм | |
| Исполнение ЭМС | Нет | |
| Класс защиты (UL) | Type 12 | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Класс фильтра | G 4 | |
| Монтажная высота | 7 мм | |
| Монтажная глубина | 124 мм | |
| Мощность | Частота сети питания | 50 Hz |
| | номин. | 115 W |
| | Частота сети питания | 60 Hz |
| | номин. | 165 W |
| Номинальное напряжение | 230 V AC ± 10% | |
| Номинальное напряжение перем. тока | 230 V | |
| Объемный расход с выпускным фильтром | Частота сети питания | 50 Hz |
| | Объемный расход | 530 m³/h |
| | Выпускной фильтр | IP55 |
| | Частота сети питания | 60 Hz |
| | Объемный расход | 580 m³/h |
| Объемный расход, свободное выдувание | Выпускной фильтр | IP55 |
| | Частота сети питания | 50 Hz |
| | Объемный расход | 705 m³/h |
| | Частота сети питания | 60 Hz |
| | Объемный расход | 725 m³/h |
| Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц | 705 m³/h | |
| Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц | 725 m³/h | |
| Потребляемый ток | Частота сети питания | 50 Hz |
| | Ток | 0,51 A |
| | Частота сети питания | 60 Hz |
| | Ток | 0,7 A |
| Предохранитель | 6 A | |
| С фильтром | Да | |

Дата создания 10 мая 2024 г. 18:56:35 CEST

FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
| Тип вентилятора | Полка |
| Типоразмер | 6 |
| Уровень шума | 66 dB(A) |
| Устойчивый к УФ-лучам | Да |
| Цветовой код | черный |
| Ширина установочных вырезов | 291 мм |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E252704 |

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | EU Declaration of Conformity |
| Пользовательская документация | Installation- and operating instructions |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |


FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Graph



Graph



FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Выпускной фильтр



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Тип | EF-EMC 60 54 BK | Исполнение |
| Номер для заказа | 2557700000 | Выпускной фильтр, IP54, черный |
| GTIN (EAN) | 4050118568349 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | EF-EMC 60 55 BK | Исполнение |
| Номер для заказа | 2557720000 | Выпускной фильтр, IP55, черный |
| GTIN (EAN) | 4050118568363 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | EF-EMC 60 54 GY | Исполнение |
| Номер для заказа | 2557690000 | Выпускной фильтр, IP54, серый |
| GTIN (EAN) | 4050118568332 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | EF-EMC 60 55 GY | Исполнение |
| Номер для заказа | 2557710000 | Выпускной фильтр, IP55, серый |
| GTIN (EAN) | 4050118568356 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Тип | FF-FIMT 6X 55 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2557050000 | Плоский фильтр, IP55, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118567687 | |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | FF-FIMT 6X 54 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2557310000 | Плоский фильтр, IP54, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118576955 | |
| Кол. | 5 Шт. | |