

## EF 10 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP54, svart
Art.nr.	<a href="#">2557080000</a>
Typ	EF 10 54 BK
GTIN (EAN)	4050118567717
Förp.	1 Stück

## EF 10 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0,906 inch
Höjd	109 mm	Bygghöjd (tum)	4,291 inch
Bredd	109 mm	Byggbredd (tum)	4,291 inch
Nettovikt	60 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Bredd på montageurtag	92 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
EMC-utförande	Nej	Filterklass	G 4
Färgkod	svart	Höjd på montageurtag	92 mm
Material	Termoplast	Med filter	Ja
Montagehöjd	4 mm	Monteringsdjup	19 mm
Monteringstyp	ihakad	Skyddsklass (UL)	Type 12
Temperaturområde för användning	-40...55 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF 10 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FF-FIMT 11 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2556600000</a>	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118567229	
Förp.	5 Stück	