

## EF 20 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP54, svart
Art.nr.	<a href="#">2557100000</a>
Typ	EF 20 54 BK
GTIN (EAN)	4050118567731
Förp.	1 Stück

## EF 20 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1,22 inch
Höjd	145 mm	Bygghöjd (tum)	5,709 inch
Bredd	145 mm	Byggbredd (tum)	5,709 inch
Nettovikt	120 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Bredd på montageurtag	125 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
EMC-utförande	Nej	Filterklass	G 4
Färgkod	svart	Höjd på montageurtag	125 mm
Material	Termoplast	Med filter	Ja
Montagehöjd	5 mm	Monteringsdjup	26 mm
Monteringstyp	ihakad	Skyddsklass (UL)	Type 12
Temperaturområde för användning	-40...55 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**EF 20 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Filterfläkt**

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FF-FIMT 2X 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2556660000</a>	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118567281	
Förp.	5 Stück	