

EF 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Filtr výfuku, IP55, černá
Objednací číslo	2557120000
Typ	EF 20 55 BK
GTIN (EAN)	4050118567755
Množství	1 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1,22 inch
Výška	145 mm	Výška (v palcích)	5,709 inch
Šířka	145 mm	Šířka (v palcích)	5,709 inch
Čistá hmotnost	120 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	černá	EMC verze	No
Hloubka instalace	26 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Termoplast	Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
Stupeň krytí (UL)	Type 12	S filtrem	Ano
Typ montáže	Přichytka	Třída filtru	G 4
Výška instalace	5 mm	Výška instalačních výřezů	125 mm
Šířka instalačních výřezů	125 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E252704

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Installation- and operating instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format

EF 20 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Filtrační větrák**

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FF-FIMT 2X 55	Verze
Objednací číslo	6556670000	Podložka filtru, IP55, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567298	
Množství	5 ks	