

EF 30 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP54, svart
Art.nr.	2557140000
Typ	EF 30 54 BK
GTIN (EAN)	4050118567779
Förp.	1 Stück

EF 30 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
Höjd	202 mm	Bygghöjd (tum)	7,953 inch
Bredd	202 mm	Byggbredd (tum)	7,953 inch
Nettovikt	260 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Bredd på montageurtag	177 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
EMC-utförande	Nej	Filterklass	G 4
Färgkod	svart	Höjd på montageurtag	177 mm
Material	Termoplast	Med filter	Ja
Montagehöjd	6 mm	Monteringsdjup	34 mm
Monteringstyp	ihakad	Skyddsklass (UL)	Type 12
Temperaturområde för användning	-40...55 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

EF 30 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	FF-FIMT 3X 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	2556720000	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118567342	
Förp.	5 Stück	