

## EF 40 54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Filtr výfuku, IP54, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">2557170000</a>
Typ	EF 40 54 GY
GTIN (EAN)	4050118567809
Množství	1 ks

## EF 40 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44 mm	Hloubka (v palcích)	1,732 inch
Výška	252 mm	Výška (v palcích)	9,921 inch
Šířka	252 mm	Šířka (v palcích)	9,921 inch
Čistá hmotnost	460 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Barevný	Šedá	EMC verze	No
Hloubka instalace	38 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Termoplast	Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
Stupeň krytí (UL)	Type 12	S filtrem	Ano
Typ montáže	Přichytka	Třída filtru	G 4
Výška instalace	6 mm	Výška instalačních výřezů	223 mm
Šířka instalačních výřezů	223 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E252704

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**EF 40 54 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Filtrační větrák**

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FF-FIMT 4X 54	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6556790000</a>	Podložka filtru, IP54, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567410	
Množství	5 ks	