

## FF-EMC 43 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Для использования вблизи источников электромагнитных полей. Прочная контактная поверхность без необходимости использовать медно-бериллиевое уплотнение, с высокой степенью экологичности благодаря отсутствию элементов из усиленной металлом пластмассы.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP55, черный
Номер для заказа	<a href="#">2557420000</a>
Тип	FF-EMC 43 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118568059
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2023-11-10

## FF-EMC 43 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	119 мм	Глубина (дюймов)	4,685 inch
Высота	252 мм	Высота (в дюймах)	9,921 inch
Ширина	252 мм	Ширина (в дюймах)	9,921 inch
Масса нетто	1 670 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Общие данные

MTBF	40 000 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Пружинный контакт	
Высота установочных вырезов	224 мм	
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	6 мм	
Монтажная глубина	113 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	45 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	39 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Номинальное напряжение перем. тока	230 V	
Объемный расход с выпускным филь- тром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	180 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	207 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
Объемный расход, свободное выдува- ние	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	233 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	265 m³/h
Объемный расход, свободное выдува- ние при 50 Гц	233 m³/h	
Объемный расход, свободное выдува- ние при 60 Гц	265 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,32 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,26 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	

Дата создания 2 июня 2024 г. 6:14:28 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**FF-EMC 43 55/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные**

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Тип вентилятора	Полка
Типоразмер	4
Уровень шума	42 dB(A)
Устойчивый к УФ-лучам	Да
Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	224 мм

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FF-EMC 43 55/230V BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Изображения

### Graph


**Shielding effectiveness measurements**



### Graph



### Graph



## FF-EMC 43 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

## Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 4X 55	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2556680000</a>	Плоский фильтр, IP55, белый
GTIN (EAN)	4050118567427	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FF-FIMT 4X 54	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2556790000</a>	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118567410	
Кол.	5 Шт.	

## Выпускной фильтр



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

## Основные данные для заказа

Тип	EF-EMC 40 54 GY	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557650000</a>	Выпускной фильтр, IP54, серый
GTIN (EAN)	4050118568295	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF-EMC 40 54 BK	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557660000</a>	Выпускной фильтр, IP54, черный
GTIN (EAN)	4050118568301	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF-EMC 40 55 BK	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557680000</a>	Выпускной фильтр, IP55, черный
GTIN (EAN)	4050118568325	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF-EMC 40 55 GY	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557670000</a>	Выпускной фильтр, IP55, серый
GTIN (EAN)	4050118568318	
Кол.	1 Шт.	