

FF-EMC 66 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Pro použití v blízkosti elektromagnetických polí. Bezpečný povrch kontaktu bez potřeby těsnění z beryliové mědi a obzvláště příznivý pro životní prostředí, protože nejsou vyžadovány žádné kovem vyztužené plasty.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Filtrační větrák, IP54, černá
Objednací číslo	2557480000
Typ	FF-EMC 66 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118568127
Množství	1 ks
K dispozici do	2023-11-10

FF-EMC 66 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	157 mm	Hloubka (v palcích)	6,181 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12,598 inch
Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12,598 inch
Čistá hmotnost	3 280 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...55 °C

Obecné údaje

Aktuální spotřeba	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Proud	0,53 A
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Proud	0,72 A
Barevný	černá	
EMC verze	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Emise hluku	63 dB(A)	
Hloubka instalace	150 mm	
Jmenovité AC napětí	230 V	
Jmenovité napětí	230 V AC \pm 10%	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Napájení	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	jmen.	120 W
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	jmen.	160 W
Objemový tok s výfukovým fitrem	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	445 m ³ /h
	Filtr výfuku	IP54
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	445 m ³ /h
Objemový tok, volný průběh	Filtr výfuku	IP54
	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	640 m ³ /h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
Objemový tok, volný průběh při 50 Hz	Objemový tok	653 m ³ /h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
Objemový tok, volný průběh při 60 Hz	Objemový tok	653 m ³ /h
Pojistka	6 A	
Rozsah provozní teploty	-40...55 °C	
Stupeň krytí (UL)	Type 12	
S filtrem	Ano	
Typ montáže	Příchytka	
Typ připojení	Pružinový kontakt	
Typ větráku	Police	
Třída filtru	G 3	
Velikost	6	
Výška instalace	7 mm	
Výška instalačních výřezů	292 mm	
Šířka instalačních výřezů	292 mm	

FF-EMC 66 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Uživatelská dokumentace [Installation- and operating instructions](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

FF-EMC 66 54/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Graph


Shielding effectiveness measurements



Graph



Graph



FF-EMC 66 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Filtr výfuku



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EF-EMC 60 54 BK	Verze
Objednací číslo	6557700000	Filtr výfuku, IP54, černá
GTIN (EAN)	4050118568349	
Množství	1 ks	
Typ	EF-EMC 60 55 BK	Verze
Objednací číslo	6557720000	Filtr výfuku, IP55, černá
GTIN (EAN)	4050118568363	
Množství	1 ks	
Typ	EF-EMC 60 54 GY	Verze
Objednací číslo	6557690000	Filtr výfuku, IP54, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568332	
Množství	1 ks	
Typ	EF-EMC 60 55 GY	Verze
Objednací číslo	6557710000	Filtr výfuku, IP55, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568356	
Množství	1 ks	

Filtrací vĕtrák



Filtrací vĕtráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FF-FIMT 6X 55	Verze
Objednací číslo	6557050000	Podložka filtru, IP55, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567687	
Množství	5 ks	
Typ	FF-FIMT 6X 54	Verze
Objednací číslo	6567310000	Podložka filtru, IP54, Bílá
GTIN (EAN)	4050118576955	
Množství	5 ks	