

EF-EMC 20 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Verzió	Exhaust filter, IP54, szürke
Rendelési szám	2557570000
Típus	EF-EMC 20 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568219
Qty.	1 Stück
Rendelkezésre álló egység	2023-11-10

EF-EMC 20 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1,22 inch
Magasság	145 mm	Magasság (coll)	5,709 inch
Szélesség	145 mm	Szélesség (coll)	5,709 inch
Nettó tömeg	180 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Anyag	Hőre lágyuló műanyag	EMC változat	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Felszerelés típusa	Felpattintható	Filter class	G 4
Height of installation cut-outs	126,5 mm	Mounting depth	26 mm
Mounting height	5 mm	Protection class (UL)	Type 12
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Width of installation cut-outs	126,5 mm	With filter	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9,1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Tanúsítványok


ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 20 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 2X 54	Verzió
Rendelési szám	8556660000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567281	
Qty.	5 Stück	