

EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP55, svart
Art.nr.	2557600000
Typ	EF-EMC 20 55 BK
GTIN (EAN)	4050118568240
Förp.	1 Stück
Tillgänglig till	2023-11-10

EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1,22 inch
Höjd	145 mm	Bygghöjd (tum)	5,709 inch
Bredd	145 mm	Byggbredd (tum)	5,709 inch
Nettovikt	180 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Bredd på montageurtag	126,5 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
EMC-utförande	EN 61000-3-2, -3, EN 61000-6-2, 3	Filterklass	G 4
Färgkod	svart	Höjd på montageurtag	126,5 mm
Material	Termoplast	Med filter	Ja
Montagehöjd	5 mm	Monteringsdjup	26 mm
Monteringstyp	ihakad	Skyddsklass (UL)	Type 12
Temperaturområde för användning	-40...55 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Godkännanden


ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	FF-FIMT 2X 55	Artikelbeteckning
Art.nr.	2556670000	Filtermatta, IP55, vit
GTIN (EAN)	4050118567298	
Förp.	5 Stück	