

RFF-FIMT 605X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Плоский фильтр, IP54, белый
Номер для заказа	2557750000
Тип	RFF-FIMT 605X 54
GTIN (EAN)	4050118568394
Кол.	20 Шт.

RFF-FIMT 605X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	290 мм	Ширина (в дюймах)	11,417 inch
Масса нетто	17,35 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Общие данные

Вид монтажа	привинченный	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	Температурный диапазон вставки	-15...55 °C
Цветовой код	белый		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format