

RFF-FIMT 605X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Filtermatta, IP54, vit
Art.nr.	2557750000
Typ	RFF-FIMT 605X 54
GTIN (EAN)	4050118568394
Förp.	20 Stück

RFF-FIMT 605X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Bredd	290 mm	Byggbredd (tum)	11,417 inch
Nettovikt	17,35 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-15...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Filterklass	G 4	Färgkod	vit
Monteringstyp	skruvad	Skyddsklass (UL)	Type 12
Temperaturområde för användning	-15...55 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format