

## RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideális szűk helyeken történő beltéri használatra.  
Optimális légáramlás és hőmérséklet-eloszlás, IP33 vagy  
IP54 védelmi szint, valamint magas UV-tűrés.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP54, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2557770000</a>
Típus	RFF 607 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568417
Qty.	1 Stück

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	152 mm	Mélység (coll)	5,984 inch
Magasság	470 mm	Magasság (coll)	18,504 inch
Szélesség	470 mm	Szélesség (coll)	18,504 inch
Nettó tömeg	4 100 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...55 °C
------------------------------	-------------

## General data

Biztosíték	6 A
Csatlakozás típusa	Csatlakozósáv
EMC változat	No
Fan type	Roof fan
Felszerelés típusa	Felpattintható
Filter class	G 4
Height of installation cut-outs	291 mm
Hálózat	Hálózati frekvencia 50 Hz névleges 80 W Hálózati frekvencia 60 Hz névleges 100 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia 50 Hz Volume flow 550 m³/h Hálózati frekvencia 60 Hz Volume flow 550 m³/h
MTBF	40 000 h
Mounting depth	57 mm
Mounting height	95 mm
Noise emission	69 dB(A)
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%
Protection class (UL)	Type 12
Szín	szürke
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia 50 Hz Volume flow 370 m³/h Exhaust filter IP54 Hálózati frekvencia 60 Hz Volume flow 370 m³/h Exhaust filter IP54
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	550 m³/h
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	550 m³/h
Width of installation cut-outs	291 mm
With filter	Igen
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia 50 Hz Áramerősség 0,35 A Hálózati frekvencia 60 Hz Áramerősség 0,45 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...55 °C

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## RFF 607 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Graph



### Graph



## RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tetőre szerelhető kimeneti szűrők



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Típus	RFF-FIMT 607/610 54	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6557790000</a>	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118568431	
Qty.	20 Stück	