

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Ideális szűk helyeken történő beltéri használatra.
Optimális légáramlás és hőmérséklet-eloszlás, IP33 vagy
IP54 védelmi szint, valamint magas UV-tűrés.

Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP33, szürke
Rendelési szám	2557780000
Típus	RFF 607 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568424
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	152 mm	Mélység (coll)	5,984 inch
Magasság	470 mm	Magasság (coll)	18,504 inch
Szélesség	470 mm	Szélesség (coll)	18,504 inch
Nettó tömeg	4 100 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Biztosíték	6 A	
Csatlakozás típusa	Csatlakozósáv	
EMC változat	No	
Fan type	Roof fan	
Felszerelés típusa	Felpattintható	
Height of installation cut-outs	291 mm	
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz
	névleges	80 W
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	névleges	100 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	700 m³/h
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	700 m³/h
MTBF	40 000 h	
Mounting depth	57 mm	
Mounting height	95 mm	
Noise emission	69 dB(A)	
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%	
Szín	szürke	
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	427 m³/h
	Exhaust filter	IP33
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	427 m³/h
	Exhaust filter	IP33
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	700 m³/h	
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	700 m³/h	
Width of installation cut-outs	291 mm	
With filter	Nem	
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Áramerősség	0,35 A
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Áramerősség	0,45 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...55 °C	

Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E252704

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tetőre szerelhető kimeneti szűrők



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	RFF-FIMT 607/610 54	Verzió
Rendelési szám	8557790000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118568431	
Qty.	20 Stück	