

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Ideální pro vnitřní použití ve stísněných prostorech. Optimalizované proudění vzduchu a distribuce teploty, ochrana v souladu s IP33 nebo IP54 a vysoká UV odolnost.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Filtrační větrák, IP33, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">2557820000</a>
Typ	RFF 610 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568462
Množství	1 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	152 mm	Hloubka (v palcích)	5,984 inch
Výška	470 mm	Výška (v palcích)	18,504 inch
Šířka	470 mm	Šířka (v palcích)	18,504 inch
Čistá hmotnost	4 300 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-15...55 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Aktuální spotřeba	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Proud	0,53 A
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Proud	0,72 A
Barevný	Šedá	
EMC verze	No	
Emise hluku	77 dB(A)	
Hloubka instalace	57 mm	
Jmenovité napětí	230 V AC $\pm$ 10%	
MTBF	40 000 h	
Napájení	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	jmen.	120 W
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	jmen.	160 W
Objemový tok s výfukovým fitrem	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	582 m³/h
	Filtr výfuku	IP33
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	582 m³/h
Objemový tok, volný průběh	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	1 000 m³/h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	1 000 m³/h
Objemový tok, volný průběh při 50 Hz	1 000 m³/h	
Objemový tok, volný průběh při 60 Hz	1 000 m³/h	
Pojistka	6 A	
Rozsah provozní teploty	-15...55 °C	
S filtrem	Ne	
Typ montáže	Příchytka	
Typ připojení	Blok svorek	
Typ větráku	Střešní filtr	
Výška instalace	95 mm	
Výška instalačních výřezů	291 mm	
Šířka instalačních výřezů	291 mm	

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E252704

**Soubory ke stažení**

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Střešní filtr výfuku**

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	RFF-FIMT 607/610 54	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6557790000</a>	Podložka filtru, IP54, Bílá
GTIN (EAN)	4050118568431	
Množství	20 ks	