

REF 600 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Styrning av moderna tillverkningsprocesser är otänkbart utan högpresterande komponenter i styrsåpet. Måmnga av dessa elektroniska komponenter måste skyddas mot värme, kyla, damm och smuts för att uppnå permanent och tillförlitlig funktion. Ett välgenomtåkt värmehanteringssystem reglerar temperaturen i kopplingssåpet och skyddar mot ytterligare störande inverkan. Vi tillhandahåller en bred portfölj av filterflåktar, styrenheter och värma-

Allmänna bestållningsdata

Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP54, grå
Art.nr.	2557840000
Typ	REF 600 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568486
Förp.	1 Ståck

REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	106 mm	Byggdjup (tum)	4,173 inch
Höjd	436 mm	Bygghöjd (tum)	17,165 inch
Bredd	436 mm	Byggbredd (tum)	17,165 inch
Nettovikt	783 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-15...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Bredd på montageurtag	291 mm	EMC-utförande	Nej
Filterklass	G 4	Fläkttyp	Takfläkt
Färgkod	grå	Höjd på montageurtag	291 mm
Med filter	Ja	Montagehöjd	72 mm
Monteringsdjup	34 mm	Monteringstyp	ihakad
Skyddsklass (UL)	Type 12	Temperaturområde för användning	-15...55 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

Nedladdningar

Användardokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

REF 600 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Takmonterat avluftsfilter**

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	RFF-FIMT 605X 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557750000	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118568394	
Förp.	20 Stück	