

REF 600 33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Контроль современных производственных процессов невозможно представить без использования высокоэффективных компонентов, установленных в шкафу управления. Для обеспечения бесперебойной и надежной работы многие из этих электронных компонентов должны быть надежно защищены от жары, холода, пыли и грязи. Тщательно продуманная система терморегулирования контролирует температуру внутри шкафа управления и защищает его от возможного негативного воздействия. Мы предлагаем обширное портфолио вентиляторов с фильтрами, блоков управления и обогревателей.

Основные данные для заказа

Исполнение	Выпускной фильтр, IP33, серый
Номер для заказа	2557850000
Тип	REF 600 33 GY
GTIN (EAN)	4050118568493
Кол.	1 Шт.

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	106 мм	Глубина (дюймов)	4,173 inch
Высота	436 мм	Высота (в дюймах)	17,165 inch
Ширина	436 мм	Ширина (в дюймах)	17,165 inch
Масса нетто	1 274 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	291 мм
Исполнение ЭМС	Нет	Монтажная высота	72 мм
Монтажная глубина	34 мм	С фильтром	Нет
Температурный диапазон вставки	-15...55 °C	Тип вентилятора	Вентилятор крыши
Цветовой код	серый	Ширина установочных вырезов	291 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E252704

Загрузки

Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Выпускной фильтр, монтируемый на крышу



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Тип	RFF-FIMT 605X 54	Исполнение
Номер для заказа	4557750000	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118568394	
Кол.	20 Шт.	