

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Styrning av moderna tillverkningsprocesser är otänkbart utan högpresterande komponenter i styrsåpet. Måmnga av dessa elektroniska komponenter måste skyddas mot värme, kyla, damm och smuts för att uppnå permanent och tillförlitlig funktion. Ett välgenomtänkt värmehanteringsystem reglerar temperaturen i kopplingsåpet och skyddar mot ytterligare störande inverkan. Vi tillhandahåller en bred portfölj av filterflåktar, styrenheter och värma-

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avluftsfilter, IP33, grå
Art.nr.	2557850000
Typ	REF 600 33 GY
GTIN (EAN)	4050118568493
Förp.	1 Stück

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	106 mm	Byggdjup (tum)	4,173 inch
Höjd	436 mm	Bygghöjd (tum)	17,165 inch
Bredd	436 mm	Byggbredd (tum)	17,165 inch
Nettovikt	1 274 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -15...55 °C

Allmänna data

Bredd på montageurtag	291 mm	EMC-utförande	Nej
Fläkttyp	Takfläkt	Färgkod	grå
Höjd på montageurtag	291 mm	Med filter	Nej
Montagehöjd	72 mm	Monteringsdjup	34 mm
Monteringstyp	ihakad	Temperaturområde för användning	-15...55 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

Nedladdningar

Användardokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Takmonterat avluftsfilter



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	RFF-FIMT 605X 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557750000	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118568394	
Förp.	20 Stück	