

RH-CBCO 30W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tvorba kondenzace je jedním z největších nebezpečí pro elektrické skříně. Naše topení do skříní kondenzaci zaručeně zabraňují.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Sálavý topný panel, 110 V, 250 V, IP44, Stříbrná |
| Objednací číslo | 2557890000 |
| Typ | RH-CBCO 30W 110-250V |
| GTIN (EAN) | 4050118568530 |
| Množství | 1 ks |

RH-CBCO 30W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 50 mm | Hloubka (v palcích) | 1,969 inch |
| Výška | 100 mm | Výška (v palcích) | 3,937 inch |
| Šířka | 70 mm | Šířka (v palcích) | 2,756 inch |
| Čistá hmotnost | 250 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...70 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Napájecí napětí, max. | 250 V | Napájecí napětí, min. | 110 V |
| Rozsah provozní teploty | -40...70 °C | Stupeň krytí | IP44 |
| S pokojovým termostatem | Ne | Trvalý tepelný výkon při 10 °C | 30 W |
| Typ montáže | Nosná lišta | Typ připojení | Prefabrikovaný kabel |
| Špičkový proud | max. 1,2 A | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000737 | ETIM 7.0 | EC000737 |
| ETIM 8.0 | EC000737 | ETIM 9.0 | EC000737 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 | | |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E497839 |

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

RH-CBCO 30W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Termostat



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Termostat: naše kompaktní standardní řešení pro řízení ohřívače a ventilátoru filtru. Poskytuje ochranu topných systémů a pomáhá uspořit energii.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | THSW 0°+60°C NC | Verze |
| Objednací číslo | 6558230000 | Přepínač teploty, šedobílá |
| GTIN (EAN) | 4050118568882 | |
| Množství | 1 ks | |

Hygrostat



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Hygrostat: řízení vlhkosti a ochrana před kondenzací, obzvláště v prostředí s vysokou vlhkostí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | HYSW 40-90% R.F. CO | Verze |
| Objednací číslo | 6558270000 | Přepínač vlhkosti, IP20, šedobílá |
| GTIN (EAN) | 4050118568929 | |
| Množství | 1 ks | |