


RH-CBCO 45W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Tvorba kondenzace je jedním z největších nebezpečí pro elektrické skříně. Naše topení do skříní kondenzaci zaručeně zabraňují.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sálavý topný panel, 110 V, 250 V, IP44, Stříbrná
Objednací číslo	2557900000
Typ	RH-CBCO 45W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568547
Množství	1 ks

RH-CBCO 45W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1,969 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Čistá hmotnost	250 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...70 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Napájecí napětí, max.	250 V	Napájecí napětí, min.	110 V
Rozsah provozní teploty	-40...70 °C	Stupeň krytí	IP44
S pokojovým termostatem	Ne	Trvalý tepelný výkon při 10 °C	45 W
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Prefabrikovaný kabel
Špičkový proud	max. 1,8 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E497839

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

RH-CBCO 45W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Termostat



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Termostat: naše kompaktní standardní řešení pro řízení ohřívače a ventilátoru filtru. Poskytuje ochranu topných systémů a pomáhá uspořit energii.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THSW 0°+60°C NC	Verze
Objednací číslo	6558230000	Přepínač teploty, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568882	
Množství	1 ks	

Hygrostat



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Hygrostat: řízení vlhkosti a ochrana před kondenzací, obzvláště v prostředí s vysokou vlhkostí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HYSW 40-90% R.F. CO	Verze
Objednací číslo	6558270000	Přepínač vlhkosti, IP20, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568929	
Množství	1 ks	