

RH-TCO 30W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Radiant heating panel, 110 V, 250 V, IP20, ezüst |
| Rendelési szám | 2557910000 |
| Típus | RH-TCO 30W 110-250V |
| GTIN (EAN) | 4050118568554 |
| Qty. | 1 Stück |

RH-TCO 30W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 50 mm | Mélység (coll) | 1,969 inch |
| Magasság | 100 mm | Magasság (coll) | 3,937 inch |
| Szélesség | 70 mm | Szélesség (coll) | 2,756 inch |
| Nettó tömeg | 250 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...70 °C |
|------------------------------|-------------|

General data

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| Bekapcsolási áram | max. 1,2 A | Continuous heat output at 10°C | 30 W |
| Csatlakozás típusa | Rugós érintkező | Felszerelés típusa | Sín |
| Supply voltage, min. | 110 V | Tápfeszültség, max. | 250 V |
| Védelmi osztály | IP20 | With room thermostat | Nem |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...70 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000737 | ETIM 7.0 | EC000737 |
| ETIM 8.0 | EC000737 | ETIM 9.0 | EC000737 |
| ECLASS 9,1 | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 | | |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E497839 |

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

RH-TCO 30W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | HYSW 40-90% R.F. CO | Verzió |
| Rendelési szám | 8558270000 | Humidity switch, IP20, szürkésfehér |
| GTIN (EAN) | 4050118568929 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Thermostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Termosztát: kompakt standard megoldásunk fűtő- és szűrőbetétes ventilátorok szabályozásához. Védelmet biztosít a fűtőrendszerek számára, és segít az energiamegtakarításban.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus | THSW 0°+60°C NC | Verzió |
| Rendelési szám | 8558230000 | Temperature switch, szürkésfehér |
| GTIN (EAN) | 4050118568882 | |
| Qty. | 1 Stück | |