

RH-TCO 100W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Daggbildning är en av de största riskerna för elskåp. Med våra skåpvärmare förhindras daggbildning i skåpet med hög tillförlitlighet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Strålningsvärmepanel, 110 V, 250 V, IP20, Silver
Art.nr.	2557970000
Typ	RH-TCO 100W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568615
Förp.	1 Stück

RH-TCO 100W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1,969 inch
Höjd	175 mm	Bygghöjd (tum)	6,89 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2,756 inch
Nettovikt	510 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...70 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Anslutningstyp	Fjäderkontakt	Försörjningsspänning, min.	110 V
Inkopplingsströmmen	max. 5 A	Kontinuerlig värmeeffekt vid 10 °C	100 W
Matarspänning, max.	250 V	Med rumstermostat	Nej
Monteringstyp	Montageskena	Skyddsklass	IP20
Temperaturområde för användning	-40...70 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E497839

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

RH-TCO 100W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Termostat



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Termostat: vår kompakta standardlösning för värmare och filterfläktstyrning. Ger skydd för värmesystem och hjälper till att spara energi.

Allmänna beställningsdata

Typ	THSW 0°+60°C NC	Artikelbeteckning
Art.nr.	2558230000	Temperaturbrytare, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568882	
Förp.	1 Stück	

Hygroat



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Hygroat: fuktkontroll och kondensskydd, särskilt i miljöer med hög luftfuktighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HYSW 40-90% R.F. CO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2558270000	Luftfuktighetsbrytare, IP20, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568929	
Förp.	1 Stück	