

**FH-TH 1200W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Tvorba kondenzace je jedním z největších nebezpečí pro elektrické skříně. Naše topení do skříní kondenzaci zaručeně zabraňují.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Větrák topného panelu, IP20, černá
Objednací číslo	<a href="#">2558160000</a>
Typ	FH-TH 1200W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568813
Množství	1 ks
K dispozici do	2023-11-10

## FH-TH 1200W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	139 mm	Hloubka (v palcích)	5,472 inch
Výška	142 mm	Výška (v palcích)	5,591 inch
Šířka	88 mm	Šířka (v palcích)	3,465 inch
Čistá hmotnost	790 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...70 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Nastavení teplotního rozsahu, max.	40 °C	Nastavení teplotního rozsahu, min.	-20 °C
Provozní napětí	230 V	Rozsah provozní teploty	-40...70 °C
Stupeň krytí	IP20	S pokojovým termostatem	Ano
Trvalý tepelný výkon při 10 °C	1 200 W	Typ montáže	Nosná lišta, Šroubová montáž
Typ připojení	Pružinový kontakt	Špičkový proud	max. 31 A

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E497839

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Operating instructions</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**FH-TH 1200W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Hygrostat**

Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Hygrostat: řízení vlhkosti a ochrana před kondenzací, obzvláště v prostředí s vysokou vlhkostí.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	HYSW 40-90% R.F. CO	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6558270000</a>	Přepínač vlhkosti, IP20, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568929	
Množství	1 ks	