

THSW 1K -20°+40°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Термостат: наше компактное стандартное решение для управления нагревателем и вентилятором с фильтром. Обеспечивает защиту для нагревательных систем и способствует экономии энергии.

Основные данные для заказа

Исполнение	Температурный переключатель, серый белый
Номер для заказа	2558170000
Тип	THSW 1K -20°+40°C CO
GTIN (EAN)	4050118568820
Кол.	1 Шт.

THSW 1K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	47,5 мм	Глубина (дюймов)	1,87 inch
Высота	59,5 мм	Высота (в дюймах)	2,343 inch
Ширина	37 мм	Ширина (в дюймах)	1,457 inch
Масса нетто	70 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-20...80 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07		

Общие данные

Вид монтажа	Монтажная рейка	Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон задания температуры, макс.	40 °C	Диапазон задания температуры, мин.	-20 °C
Допуск на переключение	±3 K	Исполнение, контакт	Переключающий контакт, 1 НР контакт, 1 НЗ контакт
Коммутационное перенапряжение	250 V AC / 30 V DC	Перепад для переключения	1 K
Температурный диапазон вставки	-20...80 °C	Ток переключения, НЗ контакт	10 A
Ток переключения, НЗ контакт, индуктивная нагрузка (cos φ = 0,6)	2 A	Ток переключения, НР контакт	5 A
Ток переключения, НР контакт, индуктивная нагрузка (cos φ = 0,6)	2 A		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E497840

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

THSW 1K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hygrostat



Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Гидростат: контроль влажности и защита от образования конденсации, особенно в средах с повышенной влажностью.

Основные данные для заказа

Тип	HYSW 40-90% R.F. CO	Исполнение
Номер для заказа	4050118568270000	Влажностный переключатель, IP20, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568929	
Кол.	1 шт.	