

**THSW 0°+60°C NO/NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Парный термостат: компактная комбинация для одновременного переключения двух устройств в различных температурных режимах.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Температурный переключатель, серый белый
Номер для заказа	<a href="#">2558250000</a>
Тип	THSW 0°+60°C NO/NC
GTIN (EAN)	4050118568905
Кол.	1 Шт.

## THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	38 мм	Глубина (дюймов)	1,496 inch
Высота	80,5 мм	Высота (в дюймах)	3,169 inch
Ширина	59 мм	Ширина (в дюймах)	2,323 inch
Масса нетто	100 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -20...80 °C

## Классификации

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07		

## Общие данные

Вид монтажа	Монтажная рейка	Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон задания температуры, макс.	60 °C	Диапазон задания температуры, мин.	0,01 °C
Допуск на переключение	±4 K	Исполнение, контакт	1 НЗ контакт, 1 НР контакт
Коммутационное перенапряжение	250 V AC / 30 V DC	Перепад для переключения	< 7 K
Температурный диапазон вставки	-20...80 °C	Ток переключения, НЗ контакт	10 A
Ток переключения, НЗ контакт, индуктивная нагрузка (cos φ = 0,6)	2 A	Ток переключения, НР контакт	10 A
Ток переключения, НР контакт, индуктивная нагрузка (cos φ = 0,6)	2 A		

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Operating instructions</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THSW 0°+60°C NO/NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Hygrostat



Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Гидростат: контроль влажности и защита от образования конденсации, особенно в средах с повышенной влажностью.

## Основные данные для заказа

Тип	HYSW 40-90% R.F. CO	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118568270000</a>	Влажностный переключатель, IP20, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568929	
Кол.	1 Шт.	