

ZQV 4N/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Rendelési szám | 2561670000 |
| Típus | ZQV 4N/32 |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 |
| Qty. | 5 Stück |

ZQV 4N/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 27,95 mm | Mélység (coll) | 1,1 inch |
| Magasság | 2,8 mm | Magasság (coll) | 0,11 inch |
| Szélesség | 193,9 mm | Szélesség (coll) | 7,634 inch |
| Nettó tömeg | 27,4 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Üzemi hőmérséklet | -60 °C...130 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Anyag | Wemid | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Keresztösszekötő

| | | | |
|---------------------------|------|-------|------------------|
| Névleges áram, többpólusú | 32 A | Típus | Keresztösszekötő |
|---------------------------|------|-------|------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Rögzítés típusa | Dugaszolt |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|

Méretetek

| | |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 6 mm |
|----------------|------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

Általános

| | |
|-----------|----|
| Pólusszám | 32 |
|-----------|----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörniA keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültségetA feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk |
|------------------|--|

ZQV 4N/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)