

**EXRV 4.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
Objednáací číslo	<a href="#">2562700000</a>
Typ	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
Množství	1 000 ks

## EXRV 4.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	27,5 mm	Výška (v palcích)	1,083 inch
Průměr	8,9 mm	Čistá hmotnost	0,31 g

## Obecné informace

Barevný	Zelená	Jmenovitý průměr	4,5 mm
Průměr	8,9 mm	Verze	Tlačný nýt
Verze hlavy	otevřený		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>