

EXRV 4.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki
kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Nit, 27.5 mm x
Nr zam.	2562700000
Typ	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
Ilość	1 000 Szt.

EXRV 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	27,5 mm	Wysokość (cale)	1,083 inch
Średnica	8,9 mm	Masa netto	0,31 g

Informacje ogólne

Barwny	zielony	Wersja głowicy	otwarte
Wykonanie	Nit wciskany	Średnica	8,9 mm
Średnica nominalna	4,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format