

**EXRV-T 6.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Spretnitverktyg
Art.nr.	<a href="#">2562710000</a>
Typ	EXRV-T 6.5
GTIN (EAN)	4050118571615
Förp.	4 Stück

## EXRV-T 6.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	224 mm	Bygghöjd (tum)	8,819 inch
Diameter	34 mm	Nettovikt	118 g

## Allmänna uppgifter

Diameter	34 mm	Färgkod	Silver, svart
Huvud roterbart	Ja	Material	Aluminium
Nominell diameter	6,5 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000365	ETIM 7.0	EC000365
ETIM 8.0	EC000365	ETIM 9.0	EC000365
ECLASS 10.0	21-04-90-43	ECLASS 11.0	21-04-51-12
ECLASS 12.0	21-04-51-12	ECLASS 13.0	21-04-51-12

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## EXRV-T 6.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	EXRV 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562690000</a>	Spretnit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Förp.	1 000 Stück	