

EXRV-T 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Rozpěrný nýťovací nástroj
Objednáací číslo	2562720000
Typ	EXRV-T 4.5
GTIN (EAN)	4050118571578
Množství	4 ks

EXRV-T 4.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	224 mm	Výška (v palcích)	8,819 inch
Průměr	34 mm	Čistá hmotnost	108 g

Obecné informace

Barevný	Stříbrná, Zelená	Jmenovitý průměr	4,5 mm
Materiál	Hliník	Otočná hlava	Ano
Průměr	34 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000365	ETIM 7.0	EC000365
ETIM 8.0	EC000365	ETIM 9.0	EC000365
ECLASS 10.0	21-04-90-43	ECLASS 11.0	21-04-51-12
ECLASS 12.0	21-04-51-12	ECLASS 13.0	21-04-51-12

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

EXRV-T 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Nýt a kryt**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	EXRV 4.5	Verze
Objednací číslo	6562700000	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	