

CD-FLEX 12.5X12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, flexibilní, 12.5 mm x 12.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Objednací číslo	2562770000
Typ	CD-FLEX 12.5X12.5
GTIN (EAN)	4050118571585
Množství	50 ks

CD-FLEX 12.5X12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	12,5 mm	Výška (v palcích)	0,492 inch
Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Délka	500 mm	Délka (v palcích)	19,685 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-15...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné informace

Barevný	šedá (podobná odstínu RAL 7001)	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polypropylen	Mezera mezi drážkami	7,5 mm
Rozsah provozní teploty	-15...80 °C	Typ montáže	S lepidlem
Verze bočního panelu	drážkované	Víko	Ne
Šířka drážek	5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--