

CD-FLEX 12.5X12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

Verzió	Hajlékony kábelcsatorna, 12.5 mm x 12.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Rendelési szám	2562770000
Típus	CD-FLEX 12.5X12.5
GTIN (EAN)	4050118571585
Qty.	50 Stück

CD-FLEX 12.5X12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	12,5 mm	Magasság (coll)	0,492 inch
Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Hossz	500 mm	Hossz, inch	19,685 inch
Nettó tömeg	12 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...80 °C
------------------------------	-------------

General information

Anyag	Polipropilén	Fedél	Nem
Felszerelés típusa	Ragasztóval	Flexible wiring duct	Igen
Non-tracking	Igen	Rés hézag	7,5 mm
Rés szélesség	5 mm	Szín	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Version of side panel	slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...80 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9,1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--