

CD-FLEX 20X20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokryw oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Elastyczny kanał kablowy, 20 mm x 20 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Nr zam.	2562780000
Typ	CD-FLEX 20X20
GTIN (EAN)	4050118571554
Ilość	50 Szt.

CD-FLEX 20X20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Długość	500 mm	Długość (cale)	19,685 inch
Masa netto	19 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-15...80 °C
-------------------------------	-------------

Informacje ogólne

Barwny	szary (podobny do RAL 7001)	Elastyczny kanał kablowy	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-2	Odporny na wyładowania petzające	Tak
Odstępy nacięć	7,5 mm	Pokrywa	Nie
Szerokość nacięcia	5 mm	Wersja panela bocznego	rowkowany
Zakres temperatury stosowania	-15...80 °C	rodzaj montażu	klejony
tworzywo	polipropylen		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--