

CD-LBH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
Objednací číslo	2562850000
Typ	CD-LBH
GTIN (EAN)	4050118571691
Množství	150 ks

CD-LBH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Délka	25 mm	Délka (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné informace

Barevný	Žlutá	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	PA	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	Držák		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	27-40-07-92	ECLASS 12.0	27-40-07-92
ECLASS 13.0	27-40-07-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-LBH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

