

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24
szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Verzió	FO dugasz, újracsatlakoztatható, Csatlakozódugó SCRJ, POF, IP20
Rendelési szám	2564950000
Típus	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
Qty.	10 Stück

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	51 mm	Mélység (coll)	2,008 inch
Magasság	14,7 mm	Magasság (coll)	0,579 inch
Szélesség	8,95 mm	Szélesség (coll)	0,352 inch
Nettó tömeg	13 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom
-------------------	----------------	--------------	-----------------------------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Csavar
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	2,3 mm	Egy vezeték átmérője, min.	2,1 mm
Elemi szál típusa	POF	Felszerelés típusa	Screw mounting
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény, nikkelezett	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Porvédő fedél anyaga	TPE
Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Szín	sárga, fekete
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Védelmi osztály	IP20
Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF	Érvég hüvely anyaga	Nikkelezüst

Általános szabványok

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918 tervezet 02.2007	Csatlakozó, standard	IEC 61754-24
--	---	----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF-QA
Rendelési szám	602860000
GTIN (EAN)	4050118615043
Qty.	1 Stück

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Verzió
Rendelési szám	1208910000	Villanyszerelő olló
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 Stück	