

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, с переключением, IP67
Номер для заказа	2568260000
Тип	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	79,9 мм	Глубина (дюймов)	3,146 inch
Высота	26,8 мм	Высота (в дюймах)	1,055 inch
Ширина	22,7 мм	Ширина (в дюймах)	0,894 inch
Масса нетто	55,44 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24
---------------------------	---

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 1,0 дБ
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Материал корпуса - вставка	РА, Цинковое литье под давлением	Описание артикула	Исполнение 14, SC-RJ POF, с переключением
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: винтовое соединение, резка	Тип волокна	
Цветовой код	прочее		POF
		Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	MULTI-STRIPAX IE-POF	Исполнение
Номер для заказа	4038880000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4032248990276	
Кол.	1 Шт.	

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	SCISSORS KEVLAR	Исполнение
Номер для заказа	4038910000	Ножницы электрика
GTIN (EAN)	4032248990085	
Кол.	1 Шт.	

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	657440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволоконном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF-QA
Номер для заказа	662860000
GTIN (EAN)	4050118615043
Кол.	1 Шт.

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 Шт.	