

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtoló érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Verzió	
Rendelési szám	2568600000
Típus	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
Qty.	1 Stück

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	431 g
-------------	-------

Általános adatok

Felületi minőség	Porszórt	Szín	fekete
------------------	----------	------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HDC HP550 STGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpelhető érintkezők



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP 550 M 95	Verzió
Rendelési szám	1079790000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4032248841653	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 F 240	Verzió
Rendelési szám	1120600000	HDC-betét, Hüvely, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4032248901609	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 M 150	Verzió
Rendelési szám	1119110000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4032248900367	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 M 50	Verzió
Rendelési szám	1157800000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4032248945337	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 M 185	Verzió
Rendelési szám	1120580000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4032248901821	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 M 120	Verzió
Rendelési szám	1079780000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4032248841899	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 M 70	Verzió
Rendelési szám	1268810000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4050118057720	550
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP 550 M 25	Verzió
Rendelési szám	1220580000	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret:
GTIN (EAN)	4050118003857	550
Qty.	1 Stück	