

VT-TM 0/18 HF-V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	, Aljzat x 5.3 mm, Poliészter, TPU, Szín: sárga, Áttetsző, Vezeték külső átm.: 1.3 - 3 mm
Rendelési szám	2571280000
Típus	VT-TM 0/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608410
Qty.	200 Stück

VT-TM 0/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	6,15 mm	Mélység (coll)	0,242 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Szélesség	5,3 mm	Szélesség (coll)	0,209 inch
Nettó tömeg	0,142 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, TPU	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés	Nyomatott karakterek	nélkül
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	5,3 mm
Szín	sárga, Áttetsző	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,22 - 0,5 mm ²	Halogén	Nem
Vezeték külső átm.	1,3 - 3 mm	Vezeték külső átmérő, max.	3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,3 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,22 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--


VT-TM 0/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható.

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC NE GN	Verzió
Rendelési szám	1718431688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398699	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 18 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1718431687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190349028	
Qty.	320 Stück	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE BL	Verzió
Rendelési szám	1714101693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332556	
Qty.	640 Stück	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1714101687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332532	
Qty.	640 Stück	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE OR	Verzió
Rendelési szám	1714101690	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190368623	
Qty.	640 Stück	
Típus	TM-I 18 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1718431044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190349011	
Qty.	320 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 9:41:05 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VT-TM 0/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VT-TM-I 18 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1714101044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190332518	
Qty.	640 Stück	
Típus	TM-I 18 MC NE RT	Verzió
Rendelési szám	1718431686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397449	
Qty.	320 Stück	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE RT	Verzió
Rendelési szám	1714101686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190332525	
Qty.	640 Stück	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GN	Verzió
Rendelési szám	1714101688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190332549	
Qty.	640 Stück	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GR	Verzió
Rendelési szám	1798060000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248241040	
Qty.	640 Stück	

TM-I 15



Megbízható feldolgozás: TM-I

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfűl, amelynek köszönhetően a lap könnyen behelyezhető a TM típusú áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fűl az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiségeket tud előszerelni.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 15 MM WS	Verzió
Rendelési szám	1005450000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390346	
Qty.	2 000 Stück	
Típus	TM-I 15 MM GE	Verzió
Rendelési szám	1005580000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390353	
Qty.	2 000 Stück	
Típus	TM-I 15 MM RT	Verzió
Rendelési szám	1005760000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118390360	
Qty.	2 000 Stück	
Típus	TM-I 15 MM BL	Verzió
Rendelési szám	1005910000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118390285	
Qty.	2 000 Stück	