

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

- Összeszerelt kit, amely reléből, aljzattól és tartókengyelből áll
- 100%-ban funkciótesztelt
- A bemenet és a kimenet közötti átütési szilárdság 100%-osan ellenőrzött
- 4 váltóérintkező
- Mechanikus állapotjelzővel
- Opcionális ellenőrző gomb a tekercsek színjelölésével (AC: piros / DC: kék)
- fényes állapotjelző LED (AC tekercs: piros / DC tekercs: zöld)

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 5 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No |
| Rendelési szám | 2576010000 |
| Típus | DRMKITP 115VAC 4CO LD |
| GTIN (EAN) | 4050118585766 |
| Qty. | 10 Stück |
| Vonatkozó relé | 7760056094 |
| Vonatkozó alap | 7760056363 |

A létrehozás dátuma 2024. május 18. 4:35:54 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 82,3 mm | Mélység (coll) | 3,24 inch |
| Magasság | 101,8 mm | Magasság (coll) | 4,008 inch |
| Szélesség | 30,6 mm | Szélesség (coll) | 1,205 inch |
| Nettó tömeg | 108,2 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...55 °C |
| Páratartalom | 35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül | | |

vezérlő oldal

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 115 V AC | Névleges áram, AC | 12,6 mA (50 Hz), 10,8 mA (60 Hz) |
| Névleges teljesítmény | 1,0...1,2 VA (60HZ) | Tekercsellenállása | 4340 Ω ± 10 % |
| Tekercs túrése | 10 % | Állapotjelző | Piros LED |

Terhelés oldal

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC | Névleges áram | 5 A |
| Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0,1 Hz | Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
| Bekapcsolási áram | 10 A / 50 ms | AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 1250 VA |
| DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 120 W @ 24 V | Bekapcsolási késleltetés | <20 ms |
| Kikapcsolási késleltetés | <20 ms | Érintkező típusa | 4 Váltóérintkező (AgNi aranyozott) |
| Mechanikai élettartam | 20 x 10 ⁶ kapcsolási ciklusok | Min. kapcsolási teljesítmény | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

Általános adatok

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Sín | TS 35 | |
| Ellenőrző gomb elérhető | No | |
| Mechanical switch position indicator | Igen | |
| Szín | fekete | |
| UL94 éghetőségi osztály, alkatrész | Alkatrész | Ház |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-2 |
| | Alkatrész | Nyomógomb |
| | UL94 éghetőségi osztály | HB |
| | Alkatrész | Rögzítőláb |
| | UL94 éghetőségi osztály | HB |
| | Alkatrész | Tartókengyel |
| | UL94 éghetőségi osztály | HB |
| | Alkatrész | Reléfedél |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-2 |
| | Alkatrész | Relé alapelem |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-0 |
| | Alkatrész | Relé állapotjelző |
| | UL94 éghetőségi osztály | HB |
| | Alkatrész | Relé ellenőrzőgomb |
| UL94 éghetőségi osztály | HB | |

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|---|---|--|--|
| Névleges feszültség | 250 V | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Túlfeszültség kategória | III | Szigetelőanyag csoport | C |
| Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | $\geq 3 \text{ mm}$ | Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | $1,8 \text{ kV}_{\text{eff}} / 1 \text{ min.}$ |
| Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága | $1 \text{ kV}_{\text{eff}} / 1 \text{ min}$ | Nyitott érintkező átütési szilárdsága | $1 \text{ kV}_{\text{eff}} / 1 \text{ min}$ |
| Védelmi osztály | IP20 | | |

A jóváhagyások / szabványok további részletei

| | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Tanúsítványszám (cURus) relé | E312083 | Tanúsítványszám (cURus) aljzat | E355547 |
|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Csatlakozási adatok

| | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 10 mm |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | $1,5 \text{ mm}^2$ | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | $0,14 \text{ mm}^2$ |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | $1,5 \text{ mm}^2$ | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 16 | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | $0,14 \text{ mm}^2$ |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | $1,5 \text{ mm}^2$ | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | $0,14 \text{ mm}^2$ |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | $1,5 \text{ mm}^2$ | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | $0,14 \text{ mm}^2$ |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1 mm^2 | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. | $0,14 \text{ mm}^2$ |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. | $1,5 \text{ mm}^2$ | Kés mérete | $0,4 \times 2,5 \text{ mm}$ |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001437 | ETIM 7.0 | EC001437 |
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 9,1 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

DRMKITP 115VAC 4CO LD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Kapcsolási rajz




Graph




Graph




Graph



Graph



Dimensional drawing



DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LED



Dugaszolható védőmodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Zöld LED-del

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | RIM 3 110/230VUC | Verzió |
| Rendelési szám | 7940018455 | D-SERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878185 | Dugaszolható csatlakozás |
| Qty. | 10 Stück | |

ESG 6/15



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 6/15 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8619940000 | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| Qty. | 3 000 Stück | |

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/26 SCM ECO MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1525800000 | ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN) | 4050118331875 | |
| Qty. | 80 Stück | |

ESG 6/17

**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 6/17 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8005100000 | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| Qty. | 3 000 Stück | |

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verzió |
| Rendelési szám | 1520980000 | ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118327939 | |
| Qty. | 80 Stück | |
| Típus | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verzió |
| Rendelési szám | 1521000000 | ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: szürke |
| GTIN (EAN) | 4050118327878 | |
| Qty. | 80 Stück | |
| Típus | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verzió |
| Rendelési szám | 1520990000 | ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118327861 | |
| Qty. | 80 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS 0.4X2.5X75 | Verzió |
| Rendelési szám | 1749790000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896534 | |
| Qty. | 1 Stück | |

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartókengyelek



Tartókengyel D-SERIES DRM relékhez

- Fém és műanyag tartókengyel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | DRM/DRL CLIP M | Verzió |
| Rendelési szám | 7760056108 | D-SERIES, Tartókengyel |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Hornys csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDS 0.4X2.5X75 | Verzió |
| Rendelési szám | 8749320000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895544 | |
| Qty. | 1 Stück | |

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Védőmodulok




Dugaszolható védőmodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Csillapító diódával vagy RC-szűrővel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RIM 3 110/230VAC LED | Verzió |
| Rendelési szám | 7760056045 | D-SERIES, RC-szűrő, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V AC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 | Dugaszolható csatlakozás |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RIM 3 110/230VAC | Verzió |
| Rendelési szám | 7760056014 | D-SERIES, RC-szűrő, Névleges vezérlőfeszültség: 110...230 V AC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878109 | Dugaszolható csatlakozás |
| Qty. | 10 Stück | |

Keresztösszekötő PUSH IN csatlakozású aljzathoz



Keresztösszekötők foglalatokhoz a D-SERIES DRI rendszerben.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus | SCM/SDI P CC | Verzió |
| Rendelési szám | 7760056366 | D-SERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 6944169773327 | |
| Qty. | 10 Stück | |

DRMKITP 115VAC 4CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Miscellaneous



Típuskódok