

## ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Insats förslutningsverktyg
Art.nr.	<a href="#">2577870000</a>
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95
GTIN (EAN)	4050118590685
Förp.	1 Stück

## ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	25 g		

## Crimpingsatser

Crimpbredd	22 mm	Crimpbredd i mm	22
Koppar crimparea	95		

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	3/0
------------	-------------------------------	--------------------	-----

## verktygsdata – kontaktpressning

Kabelskoarea	nominell	95 mm <sup>2</sup>
--------------	----------	--------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--