

ES EPG 60 AEH 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek
Objednací číslo	2577930000
Typ	ES EPG 60 AEH 185
GTIN (EAN)	4050118590654
Množství	1 ks

ES EPG 60 AEH 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1,654 inch
Čistá hmotnost	25 g		

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	22	Průřez měděného krimpovaného spoje	185
Šířka krimpování	22 mm		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	6/0	Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars
-------------------------	-----	-----------------	--

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez kabelového oka	jmen.	185 mm ²
-----------------------	-------	---------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--