

## ES EPG 60 AEH 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Матрица-вставка для обжимного инструмента |
| Номер для заказа | <a href="#">2577930000</a>                |
| Тип              | ES EPG 60 AEH 185                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118590654                             |
| Кол.             | 1 шт.                                     |

## ES EPG 60 AEN 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |                   |            |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Глубина     | 22 мм | Глубина (дюймов)  | 0,866 inch |
| Высота      | 42 мм | Высота (в дюймах) | 1,654 inch |
| Ширина      | 42 мм | Ширина (в дюймах) | 1,654 inch |
| Масса нетто | 25 g  |                   |            |

## Обжимные вставки

|                                    |     |               |       |
|------------------------------------|-----|---------------|-------|
| Сечение медного провода для обжима | 185 | Ширина обжима | 22 мм |
| Ширина обжима в мм                 | 22  |               |       |

## Описание контактов

|              |   |   |     |
|--------------|---|---|-----|
| Вид контакта | Кабельные наконечники<br>с/без изоляции | Поперечное сечение провода, макс.,<br>AWG | 6/0 |
|--------------|---|---|-----|

## Характеристики инструмента — обжим

|                                |        |                     |
|--------------------------------|--------|---------------------|
| Сечение кабельного наконечника | номин. | 185 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------|--------|---------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|