

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krímpelő
Rendelési szám	2580000000
Típus	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Qty.	1 Stück

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	485 mm	Mélység (coll)	19,094 inch
Magasság	565 mm	Magasság (coll)	22,244 inch
Szélesség	335 mm	Szélesség (coll)	13,189 inch
Nettó tömeg	25 265 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Betéthossz, min.	27 mm	Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Hajtás	Elektropneumatikus	Impulzus idő	kb. 2 s
Krimpelés	Trapezoidal	Krimpelési hossz	8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar	Érvéghüvely hossza	14/16 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Verzió
Rendelési szám	8912420000	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4099986535992	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Verzió
Rendelési szám	1283530000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 Stück	