


A2T 2.5 SNAPMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Genomgångs-radplint, Tvåvånings radplint, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, mörkbeige
Art.nr.	2581250000
Typ	A2T 2.5 SNAPMARK
GTIN (EAN)	4050118590340
Förp.	50 Stück

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	69 mm	Byggdjup (tum)	2,717 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3,543 inch
Bredd	5,1 mm	Byggbredd (tum)	0,201 inch
Nettovikt	13,21 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX)	TUEV16ATEX7909U	Certifikat nr. (IECEx)	IECExTUR16.0036U
Max. spänning (ATEX)	550 V	Ström (ATEX)	20 A
Ledararea max. (ATEX)	2,5 mm ²	Max. spänning (IECEx)	550 V
Ström (IECEx)	20 A	Ledararea max. (IECEx)	2,5 mm ²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 28
Monteringsanvisning	Montageskena	Normer	IEC 60947-7-1
Skena	TS 35		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max.	4 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	0,5 mm ²
Anslutningsområde, max.	4 mm ²
Anslutningsområde, min.	0,14 mm ²
Anslutningsriktning	övre
Anslutningstyp	PUSH IN
Anslutningstyp 2	PUSH IN
Antal anslutningar	4
Avisoleringslängd	10 mm
Klingmått	6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max.	2,5 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	4 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 28
Ledardiameter, fintrådig, max.	4 mm ²

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4	Ledarens anslutningsarea	min.	0,14 mm ²
		max.	0,34 mm ²
	Rörlängd	min.	6 mm
		max.	8 mm
	Ledarens anslutningsarea	min.	0,5 mm ²
		max.	1 mm ²
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1	Rörlängd	min.	6 mm
		max.	12 mm
	Ledarens anslutningsarea	min.	1,5 mm ²
		max.	2,5 mm ²
	Rörlängd	min.	8 mm
		max.	12 mm
Rörlängd för tvillingändhylsa	Rörlängd	nominell	5 mm
	Ledarens anslutningsarea	nominell	0,25 mm ²
	Rörlängd	min.	6 mm
		max.	10 mm
	Ledarens anslutningsarea	min.	0,5 mm ²
		max.	1 mm ²
Tolkdorn enligt 60 947-1	Rörlängd	min.	7 mm
		max.	12 mm
	Ledarens anslutningsarea	min.	1,5 mm ²
		max.	4 mm ²
	Rörlängd	min.	0,5 mm ²
		max.	0,75 mm ²
Tvilling-ändhylsa, max.	0,75 mm ²		
Tvilling-ändhylsa, min.	0,5 mm ²		

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

Märkdata

Märkarea	2,5 mm ²	Märkspänning	800 V
Märkspänning DC	800 V	Märkström	24 A
Ström med max. ledare	24 A	Normer	IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Märkstötspänning	8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0,77 W	Nedsmuttningsgrad	3
Överspänningskategori	III		

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA)	200039-70089609	Ledararea max. (CSA)	12 AWG
Ledararea min. (CSA)	28 AWG	Spänning grupp B (CSA)	600 V
Spänning grupp C (CSA)	600 V	Spänning grupp D (CSA)	600 V
Ström Gr B (CSA)	20 A	Ström Gr C (CSA)	20 A
Ström Gr D (CSA)	5 A		

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (cURus)	12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)	28 AWG	Ledarstorlek Field wiring max (cURus)	12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus)	28 AWG	Spänning grupp B (cURus)	600 V
Spänning grupp C (cURus)	600 V	Spänning grupp D (cURus)	600 V
Ström Grupp D (cURus)	5 A	Ström grupp B (cURus)	20 A
Ström grupp C (cURus)	20 A		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Färg manöverelement	orange	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Ja	Antal potentialer	1
Antal våningar	2	Antal klämsäten per våning	2
Nivåer internt överkopplade	Nej	Skena	TS 35
N-Funktion	Nej	PE-Funktion	Nej
PEN-Funktion	Nej		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Montageskena
Monteringstyp	TS 35	explosionstestat utförande	Ja
med rastapp	Nej	rastbar	Nej
Öppna sidor	höger		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-02

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693
Certifikat nr (cURusEX)	E184763

A2T 2.5 SNAPMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Attestation of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity DNVGL certificate UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Upphandlingsspecifikation	Klippon® Connect 2581250000 DE Klippon® Connect 2581250000 EN
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks User Manual AXC 1.5-16
Kataloger	Catalogues in PDF-format

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805490000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 Stück	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805520000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 Stück	

A-serien



Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

Typ	AAM 2.5 YE FLASH	Artikelbeteckning
Art.nr.	2635550000	Plintmärkning, 8 x 5.1 mm, Delning i mm (P): 5.00 gul
GTIN (EAN)	4050118674095	
Förp.	40 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609810000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	200 Stück	
Typ	DEK 5/5 S MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1341590000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118146042	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	80 Stück	
Typ	DEK 5/5 PLUS MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1854500000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393602	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	200 Stück	

A-serien



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	ATPG 1.5-10 L	Artikelbeteckning
Art.nr.	1991890000	Testadapter (plint), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376647	
Förp.	50 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ATPG 2.5 M/R	Artikelbeteckning
Art.nr.	1991960000	Testadapter (plint), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376685	
Förp.	50 Stück	

2,5 mm²



Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108700000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448528	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527620000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2109000000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486001	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527840000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448597	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527540000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448467	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527740000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448658	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527730000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118411362	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108690000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448535	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	60 Stück	

Skapandedatum den 30 maj 2024 11:03:45 CEST

A2T 2.5 SNAPMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527920000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448559	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108920000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118485899	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527790000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448627	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108720000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448504	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527630000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527640000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448412	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527690000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447989	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527720000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447972	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527570000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527770000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448641	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108910000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486018	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108810000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448498	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527830000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448603	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	

Skapandedatum den 30 maj 2024 11:03:45 CEST

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108870000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448481	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527780000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448634	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527890000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448566	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527680000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447996	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108470000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448542	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527820000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448610	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108900000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448474	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527880000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448573	5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527870000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448580	Isolerad: Ja, 24 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527670000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448405	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527590000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	Isolerad: Ja, 24 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2108710000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448511	Isolerad: Ja, 24 A, röd
Förp.	20 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC NE OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1238340000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118062632	Weidmueller, orange
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE VI	Artikelbeteckning
Art.nr.	1249860000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118042764	Weidmueller, violett
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609801691	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397159	Weidmueller, grå
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1457550000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118263817	Weidmueller, svart
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609801686	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397128	Weidmueller, röd
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609801693	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397166	Weidmueller, blå
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1249870000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118051865	Weidmueller, brun
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609801687	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397135	Weidmueller, gul
Förp.	1 000 Stück	

Skapandedatum den 30 maj 2024 11:03:45 CEST

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	DEK 5/5 MC NE GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609801688	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397142	Weidmueller, grön
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609801044	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, vit
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 S MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1341620000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118145793	Weidmueller, vit
Förp.	400 Stück	

Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 10/5 MC M SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1792010000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223879	Allen-Bradley, enligt kundönskan
Förp.	144 Stück	
Typ	WS 10/5 MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1635010000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456634	Allen-Bradley, enligt kundönskan
Förp.	144 Stück	
Typ	WS 10/5 PLUS MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1046320000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782024	Allen-Bradley, enligt kundönskan
Förp.	120 Stück	
Typ	WS 10/5 M PLUS MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007770000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118393279	Allen-Bradley, enligt kundönskan
Förp.	120 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

2.5 mm²2.5
mm²

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

Allmänna beställningsdata

Typ	AEP 2T 2.5 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1547700000	A-serien, Ändplatta
GTIN (EAN)	4050118441055	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEP 2T 2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1547690000	A-serien, Ändplatta
GTIN (EAN)	4050118441048	
Förp.	20 Stück	

Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1854490000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmueller, vit
Förp.	1 000 Stück	
Typ	DEK 5/5 PLUS MC NE GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1907520000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248532100	Weidmueller, gul
Förp.	1 000 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Z-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZST	Artikelbeteckning
Art.nr.	1678680000	Z-Serie, Skenhållare
GTIN (EAN)	4008190466770	
Förp.	10 Stück	
Typ	ZST 1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1269070000	Tillbehör, Skenhållare
GTIN (EAN)	4050118094091	
Förp.	25 Stück	

WS 8/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 8/5 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007150000	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118392029	
Förp.	800 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DEK 5/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007110000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118391862	
Förp.	800 Stuck	

Digitala multimettrar



Multimettrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstest och diodtestet finns som standard på varje instrument.

Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimettrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZUB MULTIMETER	Artikelbeteckning
Art.nr.	9205270000	Multimeter:
GTIN (EAN)	4032248723522	
Förp.	1 Stuck	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

A-serien

A
Series

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	AEB 35 SCL/1 VO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2661280000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2661300000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	2661290000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SC/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1991920000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118376722	
Förp.	50 Stück	
Typ	AEB 35 SC/1 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2475310000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118487114	
Förp.	50 Stück	

A-serien

A
Series

En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

Typ	APP 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2489110000	A-serien, Sektionsplatta
GTIN (EAN)	4050118499322	
Förp.	50 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 8/5 PLUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1951870000	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248631605	Allen-Bradley, vit
Förp.	600 Stück	
Typ	WS 8/5 MC NE BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773521693	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141715	Allen-Bradley, blå
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 8/5 MC NE OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773521690	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248143092	Allen-Bradley, orange
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 8/5 MC NE RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773521686	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141531	Allen-Bradley, röd
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 8/5 MC NE GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773521687	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141548	Allen-Bradley, gul
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 8/5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1640740000	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190279103	Allen-Bradley, vit
Förp.	720 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 10/5 MC NE BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773531693	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141814	Allen-Bradley, blå
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 10/5 MC NE GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773531687	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141753	Allen-Bradley, gul
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1792000000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, vit
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 10/5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1635000000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, vit
Förp.	720 Stück	
Typ	WS 10/5 PLUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1046380000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782086	Allen-Bradley, vit
Förp.	600 Stück	
Typ	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2003770000	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118424447	Allen-Bradley, vit
Förp.	600 Stück	
Typ	WS 10/5 MC NE RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1773531686	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141746	Allen-Bradley, röd
Förp.	720 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SnapMark IDC




SnapMark – denna skylthållare har utvecklats specifikt för tvåvåningsplinten IDK 1,5 N i I-serien. Genom den flexibla svängningsmekanismen kan överkopplingar monteras eller tas bort enkelt. Den rymmer fyra DEK 5 märkskyltar eller två WS 10/5 mellanstora plintmärkningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SNAPMARK I	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805880000	Gruppmarkning, Plintmarkning, 23 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248273614	Weidmueller, vit
Förp.	50 Stück	

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749610000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Klingtjocklek: 0.6 mm
Förp.	1 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

V0



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC NE V0 WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1388530000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118188622	Weidmueller, vit
Förp.	1 000 Stück	

Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skylltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 8/5 MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1640750000	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456627	Allen-Bradley, enligt kundönskan
Förp.	144 Stück	

A2T 2.5 SNAPMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	WS 8/5 PLUS MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1038790000	WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248768066	Allen-Bradley, enligt kundönskan
Förp.	120 Stück	