

IE-USB-3.0-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | USB-kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m |
| Art.nr. | 2581730018 |
| Typ | IE-USB-3.0-A-A-1.8M |
| GTIN (EAN) | 4050118650099 |
| Förp. | 1 Stück |

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Längd | 1,8 m | Bygglängd (tum) | 70,866 inch |
| Nettovikt | 87 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|----------------|
| Drifttemperatur | -15 °C...80 °C |
|-----------------|----------------|

Tekniska data för kabel

| | |
|------------|-----|
| Mantelfärg | blå |
|------------|-----|

Allmänna tekniska data

| | |
|------------|------------------|
| Kontaktyta | Guld över nickel |
|------------|------------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|---|
| Stickkontakt höger | USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded | Stickkontakt vänster | USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade |
|--------------------|--|----------------------|---|

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Area | 4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power) | Manteldiameter, max. | 5,65 mm |
| Manteldiameter, min. | 5,35 mm | Mantelfärg | blå |
| Material mantel | PVC | | |

Kontakt höger

| | | | |
|------------|------------------|--------------------|--|
| Kontaktyta | Guld över nickel | Stickkontakt höger | USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
|------------|------------------|--------------------|--|

Kontakt vänster

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|---|
| Kontaktyta vänster kontakt | Guld över nickel | Stickkontakt vänster | USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade |
|----------------------------|------------------|----------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001408 | ETIM 7.0 | EC001408 |
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Meddelande om produktändring

[Technical change sheathing colour of USB cable 3.0](#)

[Technische Änderung Mantelfarbe des USB-Kabel 3.0](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)